


# Tlmič nárazov DYSS-7-5-Y1F-F1A

číslo dielca: 8179968

FESTO



## údajový list

| charakteristický znak              | Hodnota                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Velkosť                            | 7                                                          |
| Zdvih                              | 5 mm                                                       |
| Tlmenie                            | samonastaviteľný                                           |
| montážna poloha                    | ľubovoľný                                                  |
| Rozpoznanie polohy                 | bez                                                        |
| Premenné                           | Odporúčané pre výrobné zariadenia na výrobu Li-ion batérií |
| Max. nárazová rýchlosť             | 1,5 m/s                                                    |
| Krátky nastavovací čas             | 0,2 s                                                      |
| Dlhý nastavovací čas               | 1 s                                                        |
| činnosť                            | jednočinný<br>vysúvajúci                                   |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou                              |
| LABS - konformita                  | VDMA24364-B2-L                                             |
| Teplota okolia                     | -10 ... 80 °C                                              |
| Dĺžka tlmenia                      | 5 mm                                                       |
| Maximálna nárazová sila            | 300 N                                                      |
| Max. uťahovací krútiaci moment     | 3 Nm                                                       |
| Max. spotreba energie na zdvih     | 2 J                                                        |
| Max. spotreba energie za hodinu    | 12.000 J                                                   |
| Max. zvyšková energia              | 0,01 J                                                     |
| sila na návrat (spätný pohyb)      | 1,2 N                                                      |
| Hmotnosť výrobku                   | 15 g                                                       |
| Typ upevnenia                      | s kontramaticou                                            |
| Materiálový údaj                   | zhoda s RoHS                                               |
| Materiál tesnení                   | NBR                                                        |
| Materiál telesa                    | vysokolegovaná oceľ                                        |
| Materiál piestnej tyče             | vysokolegovaná oceľ                                        |