

# Doska zrežazenia VABX-A-P-EL-E12-MS1-SHUH

číslo dielca: 8188447  
Novinka

FESTO

## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Max. počet cievok ventilu	24
Rozmery Š x D x V	45 mm x 104,3 mm x 53,3 mm
Poznámka k pracovnému napätiu	Sú potrebné sieťové diely SELV/PELV Všimnite si pokles napätia
Osvedčenie	RCM Mark
KC značka	KC-EMV
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre EMC podľa UK RoHS predpisov
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	5 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Max. uťahovací moment, montáž na stenu	6 Nm
Hmotnosť výrobku	131,1 g
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Sub-D
Výstup kábla	Priamy
Typ upevnenia pripojovacej dosky	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka 1	für Cartridge 15 mm
Pneumatická prípojka 5	für Cartridge 15 mm
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál pripojovacej dosky	PA - zosilnený
Materiál krytu	PA - zosilnený
Materiál tesnení	NBR
Materiál púzdra	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál svorky	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál matice	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ