

Doska zrežazenia VABX-A-P-EL-E12-MC-SHUH

číslo dielca: 8188452
Novinka

FESTO

údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Max. počet cievok ventilu	32
Rozmery Š x D x V	45 mm x 104,3 mm x 53,3 mm
Poznámka k pracovnému napätiu	Sú potrebné sieťové diely SELV/PELV Všimnite si pokles napätia
Menovitý prúd	8 A
Osvedčenie	RCM Mark
KC značka	KC-EMV
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre EMC podľa UK RoHS predpisov
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	5 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Max. uťahovací moment, montáž na stenu	6 Nm
Hmotnosť výrobku	122,2 g
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Svorkovnica
Prierez pripojky	0,2 ... 1,5 mm ²
Výstup kábla	Priamy
Dĺžka kábla	10 m
Typ upevnenia pripojovacej dosky	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka 1	für Cartridge 15 mm
Pneumatická prípojka 5	für Cartridge 15 mm
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál pripojovacej dosky	PA - zosilnený
Materiál krytu	PA - zosilnený
Materiál tesnení	NBR
Materiál púzdra	vysokelegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál svorky	vysokelegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál matice	vysokelegovaná nehrdzavejúca oceľ