


Pripočítavacie počítadlo PZA-E-C

číslo dielca: 8606

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Konštrukčné vyhotovenie	mechanické odpočítavadlo s pneumatickým pohonom
spôsob návratnosti	Tlačítko alebo pneumatický signál
Zobrazenie	6 miestny
Pokles tlaku, pohon	$< 0,15$ bar
Pokles tlaku, návrat	$< 0,15$ bar
Reakčný tlak, pohon	$> 0,8$ bar
Reakčný tlak, návrat	2 bar
Pracovný tlak	2 ... 8 bar
Minimálny tlak pre spätné prepnutie	2 bar
Minimálna dĺžka impulzu, pohon	8 ms
Minimálna dĺžka impulzu, návrat	150 ms
Minimálna dĺžka pauzy, pohon	10 ms
Minimálna dĺžka pauzy, návrat	50 ms
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	70 g
Typ upevnenia	inštalácia do čelného panelu
Pneumatická prípojka	M5
Materiál telesa	PA