


Zasučni pogon DSM-T-63-270-FW-A-B

Številka dela: 1145133

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	63
Zasučni kot	0 ... 270 deg
Položaj vgradnje	poljuben
Način delovanja	dvosmerni
Konstruktivska zgradba	Zasučno krilo
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Obratovalni tlak MPa	0,2 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	2 ... 10 bar
Maks. frekvenca zasuka pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	1,6 Hz
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Maks. aksialna sila	500 N
Maks. radialna sila	500 N
Teoretični vrtilni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	80 Nm
Masa izdelka	6.305 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Pnevmatični priključek	G1/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pogonska gred	Jeklo nikljan
Material, tesnilo	TPE-U(PU)
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje