


# Vijačni priključek s klikom NPKA-D-G18-Q6-P10

Številka dela: 1243489

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Standarden
Imenska velikost	4 mm
Globina vstavljanja cevi	25,8 mm
Vrsta tesnila na navojnem zatiču	Tesnilni obroč
Položaj vgradnje	poljuben
Enota pakiranja	10
Konstruktivska zgradba	Princip potisni/povleci
Obratovalni tlak MPa	-0,095 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	-0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Opozorilo o obratovalnem tlaku	Voda: najv. 0,6 MPa pri 0–50 °C
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] Voda (tekoča, brez ledu)
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Neoporečnost za živila	Glej razširjene informacije o materialu
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	2 Nm
Imenski pritezni moment	1,25 Nm
Toleranca imenskega priteznega momenta	± 20 %
Masa izdelka	4,2 g
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj G1/8
Pnevmatični priključek 2	za cev z zunanjim premerom 6 mm
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	PA66-GF30
Material, tesnilo navoja	NBR
Material, tulka	POM
Material, tesnilo cevi	NBR