

Cev iz umetne mase

PUN-CM-8-SW

Številka dela: 130816

FESTO

Cev s kalibriranim zunanjim premerom, za QS vtične priključke, poliuretan (ni odobrena za uporabo v živilski industriji). Antistaticna.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	8 mm
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	37 mm
Notranji premer	5,5 mm
Min. polmer krivljenja	20 mm
Lastnosti cevi	Suitable for energy chains
Temperaturno odvisen obratovalni tlak	-0,095 ... 1 MPa
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 10 bar
Temperaturno odvisen obratovalni tlak	-13,775 ... 145 psi
Površinski upor	0,01 ... 10 MOhm
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-35 ... 60 °C
Masa izdelka glede na dolžino	0,03527 kg/m
Pnevmatični priključek	za vtični priključek z zunanjim premerom 8 mm
Barva	črna
Trdota v Shore	D 52 +/-3
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, cev	TPE-U(PU)