

Mehasto prijemalo DHEB-41-E-U-S-P

Številka dela: 1320828

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Velikost | 41 |
| Gib meha | 15,5 mm |
| Min. premer, ki ga je možno prijeti | 42 mm |
| Maks. premer, ki ga je možno prijeti | 54 mm |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Način delovanja | enosmerni zaprto |
| Prijemalna funkcija | Prilagodljiv |
| Konstruktivna zgradba | Kontrakcijska membrana prisilno voden potek gibanja |
| Vodilo | Osnovno vodilo |
| Zaznavanje položaja | za približevalna stikala |
| Obratovalni tlak | 4 ... 8 bar |
| Ponastavitveni tlak | < 1 bar |
| Maks. delovna frekvenca prijemala | ≤ 4 Hz |
| Min. čas odpiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 30 ms |
| Min. čas zapiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 70 ms |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364 cona III |
| Neoporečnost za živila | Glej razširjene informacije o materialu |
| Temperatura okolice | 5 ... 60 °C |
| srednji interval menjave za meh | 1 Mio SP |
| Referenčna vrednost koristne obremenitve | 1,2 kg |
| Masa izdelka | 300 g |
| Način pritrditve | z zunanjim navojem s protimatico po izbiri: |
| Pnevmatični priključek | M5 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, meh | VMQ (silikon) |
| Material, ohišje | Aluminij eloksiran |