

Vtično navojni priključek QSM-M3-3-I-R

Številka dela: 133001

FESTO

Zunanji navoj z notranjim šestrobom.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Velikost | Mini |
| Imenska velikost | 1,6 mm |
| Vrsta tesnila na navojnem zatiču | Tesnilni obroč |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Oblika | ravna oblika, okrogel sprostilni obroč |
| Enota pakiranja | 10 |
| Konstruktivna zgradba | Princip potisni/povleci |
| Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja | -0,095 ... 0,6 MPa -0,95 ... 6 bar -13,775 ... 87 psi |
| Temperaturno odvisen obratovalni tlak | -0,095 ... 1,4 MPa |
| Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature | -0,95 ... 14 bar |
| Temperaturno odvisen obratovalni tlak | -13,775 ... 203 psi |
| Morska klasifikacija | glej certifikat |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 1 - nizka korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | -10 ... 80 °C |
| Imenski pritezni moment | 0,48 Nm |
| Toleranca imenskega priteznega momenta | ± 55 % |
| Masa izdelka | 2,3 g |
| Način pritrditve | Notranji šestkotnik SW1,5 |
| Pnevmatični priključek 1 | Zunanji navoj M3 |
| Pnevmatični priključek 2 | za cev z zunanjim premerom 3 mm |
| Barva sprostivnega obroča | modra |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, ohišje | jeklo, nikljano |
| Material, sprostivni obroč | POM |
| Material, tesnilo cevi | NBR |
| Material, segment cevne spojke | visokolegirano jeklo, nerjavno |