

# L vtično navojni priključek QSML-M3-2

Številka dela: 133030

FESTO

Obračanje za 360°, zunanji navoj z zunanjim šestrobom.



## Podatkovni list

| Značilnost  | Vrednost  |
|---|---|
| Velikost  | Mini  |
| Imenska velikost                                  | 0,8 mm  |
| Vrsta tesnila na navojnem zatiču                  | Tesnilni obroč  |
| Položaj vgradnje                                  | poljuben  |
| Oblika  | L-oblika  |
| Enota pakiranja                                   | 10  |
| Konstruktivska zgradba                            | Princip potisni/povleci                                     |
| Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja | -0,095 ... 0,6 MPa<br>-0,95 ... 6 bar<br>-13,775 ... 87 psi |
| Temperaturno odvisen obratovalni tlak             | -0,095 ... 1,4 MPa  |
| Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature      | -0,95 ... 14 bar  |
| Temperaturno odvisen obratovalni tlak             | -13,775 ... 203 psi   |
| Morska klasifikacija                              | glej certifikat   |
| Delovni medij                                     | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]                     |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij         | Možno obratovanje z naoljevanjem                            |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK              | 1 - nizka korozijska obremenitev                            |
| LABS (PWIS) skladnost                             | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura okolice                               | -10 ... 80 °C   |
| Imenski pritezni moment                           | 0,48 Nm   |
| Toleranca imenskega priteznega momenta            | ± 55 %  |
| Masa izdelka                                      | 1,4 g   |
| Način pritrditve                                  | Zunanji šestkotnik SW5,5                                    |
| Pnevmatični priključek 1                          | Zunanji navoj M3  |
| Pnevmatični priključek 2                          | za cev z zunanjim premerom 2 mm                             |
| Barva sprostitvenega obroča                       | modra   |
| Opomba o materialu                                | Ustreza RoHS  |
| Material, ohišje                                  | PBT   |
| Material, sprostitveni obroč                      | POM   |
| Material, tesnilo cevi                            | NBR   |
| Material, segment cevne spojke                    | visokolegirano jeklo, nerjavno                              |