


# Proporcionalen ventil za medije VZQA-C-M22U-15-GG-V4V4E-4

Številka dela: 1387298

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                               | Vrednost                                 |
|--|--|
| Konstruksijska zgradba                   | Pnevmatično vklapljan dušilni ventil     |
| Način vklopa                             | pnevmatičen                              |
| Princip tesnenja                         | mehak                                    |
| Položaj vgradnje                         | poljuben                                 |
| Način pritrditve                         | Vgradnja voda                            |
| Priključek procesnega ventila            | G1/2                                     |
| Imenski premer DN                        | 15                                       |
| Ventil                                   | 2/2 odprt monostabilen                   |
| Smer pretoka                             | povraten                                 |
| Tlak medija                              | 0 ... 4 bar                              |
| Obratovalni tlak procesnega ventila      | 10                                       |
| Diferenčni tlak                          | 2,5 bar                                  |
| Prebojni tlak                            | 16 bar                                   |
| Tlak preobremenitve                      | 7,8 bar                                  |
| Način vračanja                           | Odbojna elastičnost                      |
| Vrsta krmiljenja                         | z zunanjim krmilnikom                    |
| Priključek pomožnega krmilnega zraka 12  | G1/8                                     |
| Krmilni tlak                             | 1 ... 6,5 bar                            |
| Krmilni medij                            | Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [7:4:1] |
| Medij                                    | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [-:-:-]  |
| Maks. viskoznost                         | 4.000 mm <sup>2</sup> /s                 |
| Temperatura medija                       | -5 ... 100 °C                            |
| Temperatura okolice                      | -5 ... 60 °C                             |
| Normalni imenski pretok                  | 12.800 l/min                             |
| Čas preklopa vključen                    | 250 ms                                   |
| Čas preklopa izključen                   | 250 ms                                   |
| b vrednost                               | 0,85                                     |
| C-vrednost                               | 33,44 l/sbar                             |
| Opomba o materialu                       | Ustreza RoHS                             |
| Informacije o materialu ohišja           | visokolegirano jeklo, nerjavno           |
| Številka materiala ohišja                | 1.4435                                   |
| Informacija o materialu pokrova ohišja   | visokolegirano jeklo, nerjavno           |
| Štev. materiala pokrova ohišja           | 1.4435                                   |
| Informacije o materialu tesnil           | FPM                                      |
| Informacija o materialu, zapirni element | EPDM                                     |
| Masa izdelka                             | 440 g                                    |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK     | 4  |
| Neoporečnost za živila                   | skladno z deklaracijo proizvajalca       |