

Koračni motor EMMS-ST-28-L-SB

Številka dela: 1451383

★ Osnovni program

brez reduktorja, z zavoro.

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Temperatura okolice	-10 ... 50 °C
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 85 %
Ustreza standardu	IEC 60034
Razred zaščitne izolacije	B
Toplotni razred po EN 60034-1	B
Razred glede na EN 60034-1	S1
Vrsta zaščite	IP65
Električna priključna tehnika	Vtič
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Dovoljenje	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
Imenska delovna napetost DC	48 V
Držalni moment motorja	0,09 Nm
Maks. število vrtljajev	6.000 1/min
Kot koraka pri polnem koraku	1,8 deg
Toleranca kota koraka	±5 %
Imenski tok motorja	1,4 A
Napetostna konstanta, faza	6 mVmin
Upornost navitja, faza	2,3 Ohm
Induktivnost navitja, faza	1,4 mH
Vztrajnostni moment rotorja	0,018 kgcm ²
Skupni masni vztrajnostni moment odgona	0,025 kgcm ²
Masa izdelka	356 g
Dopustna aksialna obremenitev osi	7 N
Dopustna radialna obremenitev osi	20 N
Držalni moment zavore	0,2 Nm
Delovna napetost DC zavore	24 V
Poraba moči, zavora	8 W
Vztrajnostni moment zavore	0,007 kgcm ²