


# Mejno stikalo SIEN-4B-PO-K-L

Številka dela: 150366

FESTO

induktivno, z normalno razdaljo vklopa.



## Podatkovni list

| Značilnost                             | Vrednost   |
|--|--|
| Ustreza standardu                      | EN 60947-5-2   |
| Dovoljenje                             | RCM Mark<br>c UL us - Listed (OL)  |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po EMC smernici EU   |
| Imenska vklopna razdalja               | 0,8 mm   |
| Zagotovljena vklopna razdalja          | 0,64 mm  |
| Redukcijski faktorji                   | Aluminij = 0,4<br>Nerjavno jeklo St 18/8 = 0,7<br>Baker = 0,3<br>Medenina = 0,4<br>jeklo St 37 = 1,0 |
| Temperatura okolice                    | -25 ... 70 °C  |
| Ponovljivost                           | 0,04 mm  |
| Izhod stikala                          | PNP  |
| Stikalni element                       | Mirovni kontakt  |
| Maks. preklopna frekvenca              | 3.000 Hz   |
| Maks. preklopna frekvenca DC           | 3.000 Hz   |
| Maks. izhodni tok                      | 200 mA   |
| Padec napetosti                        | 2 V  |
| Kratkostična odpornost                 | Pulzirajoč   |
| Območje obratovalne napetosti DC       | 10 ... 30 V  |
| Preostala valovitost                   | 10 %   |
| Tok prostega teka                      | $\leq 10$ mA   |
| Zaščita pred zamenjavo polov           | za vse električne priključke   |
| Električni priključek                  | 3-žilni<br>Kabel   |
| Dolžina kabla                          | 2,5 m  |
| Material, oplaščenje kabla             | TPE-U(PUR)   |
| Velikost                               | 4 mm   |
| Način pritrditve                       | vpet   |
| Način vgradnje                         | izravnano  |
| Masa izdelka                           | 48 g   |
| Material, ohišje                       | visokolegirano jeklo, nerjavno   |
| Prikaz stanja preklopa                 | Rumena LED   |
| Vrsta zaščite                          | IP67   |
| LABS (PWIS) skladnost                  | VDMA24364-B2-L   |