


Valj za uvitje EGZ-16-10

Številka dela: 15040

FESTO

z neprekinjenim zunanjim navojem na ohišju valja.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	10 mm
Premer bata	16 mm
Dušenje	Brez dušenja
Položaj vgradnje	poljuben
Način delovanja	enosmerni potiskanje
Konstruktivna zgradba	Bat Batnica Cev valja
Zaznavanje položaja	Brez
Variante	batnica na eni strani
Obratovalni tlak	2 ... 8 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	109 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), gib naprej	109 N
Način pritrditve	z zunanjim navojem s protimatico po izbiri:
Pnevmatični priključek	M5
Material, pokrov	POM
Material, tesnilo	TPE-U(PU)
Material, ohišje	Med (medenina) nikljan
Material, batnica	visokolegirano jeklo