


Magnetni ventil MFH-5/3G-D-1-S-C

Številka dela: 152564

FESTO

s pomožnim ročnim vklopom, brez magnetnega tuljave in vtičnice.
Magnetno tuljavo in vtičnico je potrebno naročiti posebej.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Ventil | 5/3 zaprt |
| Način vklopa | električni |
| Širina | 42 mm |
| Normalni imenski pretok | 1.200 l/min |
| Obratovalni tlak | -0,9 ... 16 bar |
| Konstruktivska zgradba | Drsnik bata |
| Način vračanja | mehanska vzmet |
| Morska klasifikacija | glej certifikat |
| Vrsta zaščite | IP65 |
| Imenska velikost | 8 mm |
| Dimenzija rastra | 43 mm |
| Funkcija izpuha | z dušenjem |
| Princip tesnenja | mehak |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Ustreza standardu | ISO 5599-1 |
| Pomožni ročni vklop | s priborom, zaskočljiv Tipalni |
| ISO-koda | 169 |
| Vrsta krmiljenja | predkrmiljen |
| Napajanje s krmilnim zrakom | zunaj |
| Smer pretoka | povraten |
| Prekritje | pozitivno prekritje |
| Krmilni tlak | 3 ... 10 bar |
| Čas preklopa izključen | 36 ms |
| Čas preklopa vključen | 18 ms |
| Maks. pozitiven preizkusni impulz pri 0 signalu | 2.200 µs |
| Maks. negativni preizkusni impulz pri 1 signalu | 3.700 µs |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Odpornost na vibracije | Preskus transportne uporabe s stopnjo resnosti 1 v skladu s FN 942017-4 in EN 60068-2-6 |
| Odpornost na udarce | Udarni preizkus s stopnjo zahtevnosti 2 po FN 942017-5 in EN 60068-2-27 |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Nivo glasnosti | 85 dB(A) |
| Krmilni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Temperatura okolice | -5 ... 40 °C |
| Masa izdelka | 520 g |
| Električni priključek | preko F-tuljave, potrebno naročiti ločeno |
| Način pritrditve | na priključni plošči s skoznjo izvrtino |
| Priključek krmilnega zraka 2 | Priključna plošča velikost 1 po ISO 5599-1 |
| Priključek krmilnega zraka 14 | Priključna plošča velikost 1 po ISO 5599-1 |

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------|--|
| Pnevmatični priključek 1 | Priključna plošča velikost 1 po ISO 5599-1 |
| Pnevmatični priključek 2 | Priključna plošča velikost 1 po ISO 5599-1 |
| Pnevmatični priključek 3 | Priključna plošča velikost 1 po ISO 5599-1 |
| Pnevmatični priključek 4 | Priključna plošča velikost 1 po ISO 5599-1 |
| Pnevmatični priključek 5 | Priključna plošča velikost 1 po ISO 5599-1 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, tesnilo | HNBR NBR |
| Material, ohišje | Tlačno liti aluminij |