

Neprepustna vtično-navojna zveza QSSF-1/8-1/4-U

Številka dela: 153770

FESTO

z notranjim navojem.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Standarden
Imenska velikost	5,3 mm
Vrsta tesnila na navojnem zatiču	Premaz
Položaj vgradnje	poljuben
Oblika	Pregrada
Enota pakiranja	1
Konstruktivna zgradba	Princip potisni/povleci
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Morska klasifikacija	glej certifikat
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	8 Nm
Masa izdelka	28 g
Način pritrditve	Zunanji šestkotnik 11/16
Pnevmatični priključek 1	Notranji navoj 1/8 NPT
Pnevmatični priključek 2	za cevi z zunanjim premerom 1/4"
Temperatura okolice Fahrenheit	14 ... 140 °F
Barva sprostitvenega obroča	siva
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Med (medenina) nikljan
Material, sprostitveni obroč	POM
Material, tesnilo cevi	NBR
Material, segment cevne spojke	visokolegirano jeklo, nerjavno