


Servo motor EMMS-AS-140-LK-HV-RRB-S1

Številka dela: 1574712

Izdelek, ki se opuša

brez pogona.

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Temperatura okolice	-40 ... 40 °C
Temperatura skladiščenja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 90 %
Ustreza standardu	IEC 60034
Razred zaščitne izolacije	F
Razred glede na EN 60034-1	S1
Nadziranje temperature	PTC upor
Vrsta zaščite	IP65
Izvedba gredi, moznik	DIN 6885 A 8 x 7 x 40
Električna priključna tehnika	Vtič
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Dovoljenje	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU po nizkonapetostni smernici EU po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
Imenska napetost DC	565 V
Način preklapljanja navitja	Zvezda znotraj
Število polovih parov	6
Vrtljni moment mirovanja	25,5 Nm
Imenski vrtilni moment	17,41 Nm
Konica vrtilnega momenta	67,5 Nm
Imensko število vrtljajev	2.800 1/min
Maks. število vrtljajev	3.830 1/min
Imenska moč motorja	5.110 W
Imenski tok motorja	9,96 A
Konica toka	51,5 A
Motorna konstanta	1,75 Nm/A
Napetostna konstanta, faza do faze	104,41 mVmin
Upornost navitja, faza-faza	0,586 Ohm
Induktivnost navitja, faza-faza	4,65 mH
Skupni masni vztrajnostni moment odgona	19,4 kgcm ²
Masa izdelka	17.240 g
Dopustna aksialna obremenitev osi	200 N
Dopustna radialna obremenitev osi	1.060 N
Dajalnik položaja rotorja	Resolver
Vrtljivi položajni enkoder, vmesnik	SIN/COS analogni signali
Vrtljivi položajni enkoder, princip merjenja	induktiven

Značilnost	Vrednost
Držalni moment zavore	18 Nm
Delovna napetost DC zavore	24 V
Poraba moči, zavora	15,6 W
Vztrajnostni moment zavore	1 kgcm ²
Delovni cikli, držalna zavora	5 milijonov praznih vklopov (brez dela trenja!)
MTTF, delna komponenta	114 let, enkoder položaja rotorja 4469 let, držalna zavora
MTTFd, delna komponenta	228 let, enkoder položaja rotorja
Energetska učinkovitost	ENEFF (CN) / Class 2