



# Kabel enkoderja NEBM-M12G8-E-10-S1G9-V3

Številka dela: 1599106

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                  | Vrednost                                       |
|---|--|
| Oznaka vodnika                              | brez nosilca napisne ploščice                  |
| Električni priključek 1, funkcija           | Stran field naprave                            |
| Električni priključek 1, oblika             | okrogel  |
| Električni priključek 1, vrsta priključka   | Priključnica                                   |
| Električni priključek 1, odvod kabla        | Raven  |
| Električni priključek 1, priključna tehnika | M12x1, A-kodiran po EN 61076-2-101             |
| Električni priključek 1, število polov/žic  | 8  |
| Električni priključek 1, zasedeni poli/žice | 8  |
| Električni priključek 2, funkcija           | Stran krmilnika                                |
| Električni priključek 2, oblika             | oglat  |
| Električni priključek 2, vrsta priključka   | Vtič   |
| Električni priključek 2, odvod kabla        | Raven  |
| Električni priključek 2, priključna tehnika | Sub-D  |
| Električni priključek 2, število polov/žic  | 9  |
| Električni priključek 2, zasedeni poli/žice | 8  |
| Območje obratovalne napetosti DC            | 0 ... 30 V                                     |
| Imenska delovna napetost DC                 | 24 V   |
| Območje obratovalne napetosti AC            | 0 ... 30 V                                     |
| Imenska obratovalna napetost AC             | 24 V   |
| Dolžina kabla                               | 10 m   |
| Lastnost vodnika                            | Suitable for energy chains                     |
| Polmer upogiba, gibljiva instalacija kabla  | ≥ 100 mm                                       |
| Premer kabla                                | 8,2 mm   |
| Struktura kabla                             | 3x(2x0,14)+2x(0,5)<br>zaslonjen                |
| Imenski presek vodnika                      | 0,14 mm <sup>2</sup><br>0,5 mm <sup>2</sup>    |
| Vrsta zaščite                               | IP65   |
| Opomba k stopnji zaščite                    | v montiranem stanju                            |
| Temperatura okolice                         | -50 ... 80 °C                                  |
| Temperatura okolice, premični kabli         | -40 ... 75 °C                                  |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)      | po RoHS direktivi EU                           |
| UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)      | v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva |
| LABS (PWIS) skladnost                       | VDMA24364-B2-L                                 |
| Opomba o materialu                          | Ustreza RoHS                                   |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK        | 0 - brez korozijske obremenitve                |
| Material, oplasčenje kabla                  | TPE-U(PUR)                                     |
| Barva oplasčenja kabla                      | siva   |