



# Magnetni ventil MN1H-5/3G-D-3-C

Številka dela: 159705

FESTO

s pomožnim ročnim vklopom, brez magnetnega tuljave in vtičnice.  
Magnetno tuljavo in vtičnico je potrebno naročiti posebej.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	5/3 zaprt
Način vklopa	električni
Širina	65 mm
Normalni imenski pretok	4.100 l/min
Obratovalni tlak MPa	0,3 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	3 ... 10 bar
Konstruktivna zgradba	Drsnik bata
Način vračanja	mehanska vzmet
Dovoljenje	c UL us - Recognized (OL)
Morska klasifikacija	glej certifikat
Vrsta zaščite	IP65
Imenska velikost	14,5 mm
Dimenzija rastra	71 mm
Funkcija izpuha	z dušenjem
Princip tesnenja	mehak
Položaj vgradnje	poljuben
Ustreza standardu	ISO 5599-1
Pomožni ročni vklop	s priborom, zaskočljiv Tipalni
ISO-koda	356
Vrsta krmiljenja	predkrmiljen
Napajanje s krmilnim zrakom	notranji
Smer pretoka	ni reverzibilen
Prekritje	pozitivno prekritje
Čas preklopa izključen	82 ms
Čas preklopa vključen	33 ms
Maks. pozitiven preizkusni impulz pri 0 signalu	3.700 µs
Maks. negativni preizkusni impulz pri 1 signalu	4.600 µs
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Odpornost na vibracije	Preskus transportne uporabe s stopnjo resnosti 1 v skladu s FN 942017-4 in EN 60068-2-6
Odpornost na udarce	Udarni preizkus s stopnjo zahtevnosti 2 po FN 942017-5 in EN 60068-2-27
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Nivo glasnosti	85 dB(A)
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	1.170 g
Električni priključek	preko tuljave N1, potrebno naročiti ločeno
Način pritrditve	na priključni plošči s skoznjo izvrtino in vijakom
Priključek krmilnega izpuha 82	M5
Priključek krmilnega izpuha 84	M5

Značilnost	Vrednost
Pnevmatični priključek 1	Priključna plošča velikost 3 po ISO 5599-1
Pnevmatični priključek 2	Priključna plošča velikost 3 po ISO 5599-1
Pnevmatični priključek 3	Priključna plošča velikost 3 po ISO 5599-1
Pnevmatični priključek 4	Priključna plošča velikost 3 po ISO 5599-1
Pnevmatični priključek 5	Priključna plošča velikost 3 po ISO 5599-1
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	HNBR NBR
Material, ohišje	Tlačno liti aluminij