



Mejno stikalo CRSMEO-4-K-LED-24

Številka dela: 161775

FESTO

odporno proti koroziji,
s kablom, brez pritrditelne modula CRSMB/CRSMBR.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oblika	okrogel
Dovoljenje	RCM Mark
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Merjena veličina	Položaj
Princip merjenja	magnetni Reed
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Ponovljivost	0,2 mm
Izhod stikala	z bipolarnim kontaktom
Stikalni element	Vklopni kontakt
Čas vklopa	≤ 0,5 ms
Čas izklopa	0,03 ms
Maks. preklopna frekvenca	800 Hz
Maks. izhodni tok	500 mA
Maks. preklopna moč DC	10 W
Induktivno zaščitno vezje	prilagojen na tuljave MZ, MY, ME
Kratkostična odpornost	ne
Dimenzionirana obratovalna napetost DC	24 V
Območje obratovalne napetosti DC	12 ... 30 V
Zaščita pred zamenjavo polov	ne
Električni priključek 1, vrsta priključka	Kabel
Električni priključek 1, priključna tehnika	prost konec
Električni priključek 1, število polov/žic	3
Smer izhoda priključka	vzdolž
Dolžina kabla	2,5 m
Barva oplaščenja kabla	siva
Material, oplaščenje kabla	TPE-O
Način pritrditve	s priborom
Masa izdelka	70 g
Barva ohišja	črna
Material, ohišje	PP
Prikaz stanja preklopa	Rumena LED
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 60 °C
Vrsta zaščite	IP67
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L