



Vtičnica s kablom KMPPE-B-2,5

Številka dela: 161879

FESTO

predkonfekcionirana, za proporcionalne tlačne ventile.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Ustreza standardu | DIN 47100 |
| Oznaka vodnika | s priborom |
| Pogostost priključevanja | 500 |
| Masa izdelka | 243 g |
| Električni priključek 1, funkcija | Stran field naprave |
| Električni priključek 1, oblika | okrogel |
| Električni priključek 1, vrsta priključka | Priključnica |
| Električni priključek 1, odvod kabla | kotna |
| Električni priključek 1, priključna tehnika | M16x0,75 po EN 61076-2-106 |
| Električni priključek 1, število polov/žic | 8 |
| Električni priključek 1, zasedeni poli/žice | 8 |
| Električni priključek 1, vrsta pritrditve | Vijačno zapiralo |
| Električni priključek 2, funkcija | Stran krmilnika |
| Električni priključek 2, vrsta priključka | Kabel |
| Električni priključek 2, priključna tehnika | prost konec |
| Električni priključek 2, število polov/žic | 8 |
| Električni priključek 2, zasedeni poli/žice | 8 |
| Območje obratovalne napetosti DC | 0 ... 30 V |
| Tokovna obremenitev pri 40°C | 5 A |
| Odpornost na nihanje napetosti | 0,6 kV |
| Dolžina kabla | 2,5 m |
| Lastnost vodnika | Standarden |
| Pogoji preskušanja voda | Pogoji preskušanja na zahtevo |
| Premer kabla | 6,8 mm |
| Struktura kabla | 8x0,25 zaslonjen |
| Imenski presek vodnika | 0,25 mm ² |
| Zaključki žic | topo odrezan |
| Vrsta zaščite | IP67 |
| Opomba k stopnji zaščite | v montiranem stanju |
| Temperatura okolice | -30 ... 80 °C |
| Temperatura okolice, premični kabli | -5 ... 70 °C |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po RoHS direktivi EU |
| UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti) | v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Stopnja umazanije | 1 |
| Material, opláčenje kabla | PVC |
| Barva opláčenja kabla | siva |
| Material, ohišje | PA |
| Material, vijačno zapiralo | PA |