

Enota za pripravo zraka FRC-1/8-D-O-MINI-A

Številka dela: 162746

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

FESTO

Kombinacija filter, regulator tlaka in naoljevalnik, filter 40 µm, s kovinskim zaščitnim košem.

Z avtomatskim izpustom kondenzata. Brez manometra.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Mini
Serija	D
Varovanje vklopa	Vrtljiv gumb z zaskočko
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Izpust kondenzata	popolnoma avtomatično
Konstruktivna zgradba	Filter-regulator z manometrom Proporcionalen standarden meglast naoljevalnik
Maks. količina kondenzata	22 cm ³
Stopnja filtriranja	40 µm
Zaščita lončka	Kovinski zaščitni koš
Prikaz tlaka	Pripravljen za G1/8
Obratovalni tlak	2 ... 12 bar
Območje regulacije tlaka	0,5 ... 12 bar
Maks. tlačna histereza	0,2 bar
Normalni imenski pretok	700 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni plini
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Stopnja čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [7:8:-] Inertni plini
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	600 g
Način pritrditve	Vgradnja voda s priborom
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	cinkova tlačna litina
Material, lonček	PC