


Kroglična pipa

VZBA-1/2"-WW-63-T-22-F0304-V4V4T

Številka dela: 1686663

FESTO

2/2-potni, razporeditev lukenj v prirobnici F0304, konec za varjenje.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna zgradba	2-potna kroglična pipa
Način vklopa	mehanski
Princip tesnenja	mehak
Položaj vgradnje	poljuben
Način pritrditve	Vgradnja voda
Priključek procesnega ventila	Zavarjeni konci/zavarjeni konci
Prikazovalnik položaja vklopa	Smer zareze = smer pretoka
Razpored lukenj na prirobnici	F03 F04
Notranji premer	16 mm
Imenski premer DN	15
Ventil	2/2
Pomožni ročni vklop	brez
Smer pretoka	povraten
Obratovalni tlak procesnega ventila	63
Vklopni moment	10 Nm
Zasnovan na osnovi standarda	DIN 3202-S13 ISO 5211
Medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [:-:-] Inertni plini Voda (ne vodna para) nevtralne tekočine drugi mediji na zahtevo
Temperatura medija	-10 ... 200 °C
Pretok Kv	19,4 m ³ /h
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Material, ohišje	visokolegirano jeklo, nerjavno
Številka materiala ohišja	1.4408
Material, tesnilo	PTFE PTFE, ojačan
Material, krogla	visokolegirano jeklo, nerjavno
Številka materiala krogle	1.4408
Material, gred	visokolegirano jeklo, nerjavno
Številka materiala gredi	1.4401
Masa izdelka	650 g
Razred odpornosti proti koroziji KBK	3 - močna korozijska obremenitev