

Vodilni valj

DFM-16-10-P-A-GF



Številka dela: 170832

★ Osnovni program

Z integriranimi vodili.

Končno stikalo tipa SMTSO-8E za ta izdelek ni primerno.

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Razdalja masnega središča koristnega bremena do plošče jarma	50 mm
Gib	10 mm
Premer bata	16 mm
Način delovanja pogonske enote	Jarem
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljuben
Vodilo	Dršno vodilo
Konstruktivna zgradba	Vodilo
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Obratovalni tlak MPa	0,2 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	2 ... 10 bar
Maks. hitrost	0,8 m/s
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Udarne energija v končnih legah	0,15 Nm
Maks. sila Fy	304 N
Maks. sila Fy statična	304 N
Maks. sila Fz	304 N
Maks. sila Fz statična	304 N
Maks. moment Mx	6,99 Nm
Maks. moment Mx, statičen	6,99 Nm
Maks. moment My	2,89 Nm
Maks. moment My, statičen	2,89 Nm
Maks. moment Mz	2,89 Nm
Maks. moment Mz, statičen	2,89 Nm
Maks. dopustna obremenitev z momentom Mx v odvisnosti od giba	1,44 Nm
Maks. koristno breme v odvisnosti od giba pri določeni oddaljenosti xs	30 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni gib	90 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), gib naprej	121 N
Premikajoče se mase	221 g
Masa izdelka	444 g
Alternativni priključki	glej risbo izdelka
Pnevmatični priključek	M5
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pokrov	Aluminijeva litina za kovanje
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje
Material, batnica	visokolegirano jeklo, nerjavno