


Nihajna prirobnica SNCB-32

Številka dela: 174390

★ Osnovni program

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Velikost | 32 |
| Zasnovan na osnovi standarda | ISO 15552 |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 1 - nizka korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| RSBP klasifikacija po CD-0033 | F5 |
| Temperatura okolice | -40 ... 90 °C |
| Masa izdelka | 103 g |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, pritrditev | Tlačno liti aluminij |
| Material, zatič | Jeklo, cinkano |
| Material, ležaj | Umetna masa |
| Material, podložka | Jeklo, cinkano |
| Material, vijaki | Jeklo, pocinkano |
| Material, varovalka | Vzmetno jeklo, cinkano |