

Nihajna prirobnica SNCB-40-R3

Številka dela: 176945

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	40
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 15552
Variante	Visoka protikorozijska zaščita
Razred odpornosti proti koroziji KBK	3 - močna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP klasifikacija po CD-0033	F5a
Temperatura okolice	-40 ... 90 °C
Masa izdelka	151 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pritrditev	Tlačno liti aluminij z zaščitno prevleko
Material, zatič	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, ležaj	Umetna masa
Material, podložka	Jeklo, cinkano
Material, vijaki	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, varovalka	Vzmetno jeklo, cinkano