

Vtična tulka CQH-15-QS-12

Številka dela: 177721

FESTO

Za povezavo od CQ h QS vijačnim priključkom.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	8 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Enota pakiranja	1
Konstruktivna zgradba	Princip potisni/povleci
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 7 bar
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 15 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerne korozivna obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Neoporečnost za živila	Glej razširjene informacije o materialu
Temperatura okolice	-25 ... 70 °C
Masa izdelka	4 g
Pnevmatični priključek 1	Vtični nastavki CQ-15
Pnevmatični priključek 2	Manšeta vtiča QS-12
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	POM