

Cev iz umetne mase

PUN-8X1,25-RT

Številka dela: 178412

FESTO

Cev s kalibriranim zunanjim premerom, za QS vtične priključke, CN in CK vijačne priključke iz poliuretana (ni odobrena za uporabo v živilski industriji).



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Zunanji premer | 8 mm |
| Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok | 37 mm |
| Notranji premer | 5,7 mm |
| Min. polmer krivljenja | 24 mm |
| Navodila za uporabo | TPE-U na osnovi estrov The plastic tubing can only be installed in contact with cables if the sheathing is free from phosphoric acid esters. Otherwise the plastic tubing can get damaged. |
| Lastnosti cevi | Suitable for energy chains |
| Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja | -0,095 ... 0,7 MPa -0,95 ... 7 bar -13,775 ... 101,5 psi |
| Temperaturno odvisen obratovalni tlak | -0,095 ... 1 MPa |
| Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature | -0,95 ... 10 bar |
| Temperaturno odvisen obratovalni tlak | -13,775 ... 145 psi |
| Dovoljenje | TÜV |
| Certifikat izdajnega oddelka | B 013277 0506 00 |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Test gorljivosti materiala | UL94 HB |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okolice | -35 ... 60 °C |
| Masa izdelka glede na dolžino | 0,0302 kg/m |
| Pnevmatični priključek | za vtični priključek z zunanjim premerom 8 mm za vtični priključek z notranjim premerom 6 mm z matico za vtični priključek z notranjim premerom 6 mm |
| Barva | rdeča |
| Trdota v Shore | D 52 +/- 3 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, cev | TPE-U(PU) |