


# Vtično navojni priključek

## CQ-3/4-22H

Številka dela: 177711

FESTO

z velikim tokom.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	17 mm
Vrsta tesnila na navojnem zatiču	Tesnilni obroč
Položaj vgradnje	poljuben
Enota pakiranja	1
Konstruktivna zgradba	Princip potisni/povleci
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 7 bar
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 15 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Neoporečnost za živila	Glej razširjene informacije o materialu
Temperatura okolice	-25 ... 70 °C
Imenski pritezni moment	3 Nm
Toleranca imenskega priteznega momenta	± 20 %
Masa izdelka	28 g
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj G3/4
Pnevmatični priključek 2	Vtični nastavek CQ-22
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	POM
Material, sprostitveni obroč	POM