



Kotno prijemalo HGWM-08-EZ-G8

Številka dela: 185698

FESTO

Micro, s prijemalno prirobnico.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	8
Maks. kotna zračnost prijemalnih čeljusti ax, ay	0,5 deg
Maks. zračnost prijemalnih čeljusti Sz	0,03 mm
Maks. kot odprtja	14 deg
Ponovljivost prijemala	≤ 0,02 mm
Število prijemalnih prstov	2
Vrsta pogona	pnevmatičen
Način delovanja	enosmerni zaprto
Prijemalna funkcija	kot
Varovanje prijemalne sile	Brez
Konstruktivska zgradba	Poševna ravnina
Zaznavanje položaja	Brez
Obratovalni tlak	2 ... 8 bar
Maks. delovna frekvenca prijemala	4 Hz
Min. čas odpiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	1 ms
Min. čas zapiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	2,5 ms
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	5 ... 60 °C
Povratni moment vzmeti	0,55 Ncm
Skupni moment prijemanja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), odpiranje	24 Ncm
Maks. sila na prijemalno čeljust Fz, statična	7 N
Maks. moment na prijemalno čeljust Mx, statičen	20 Ncm
Maks. moment na prijemalno čeljust My, statičen	20 Ncm
Maks. moment na prijemalno čeljust Mz, statičen	20 Ncm
Masa izdelka	13 g
Način pritrditve	vpet
Pnevmatični priključek	M3
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pokrivna kapa	POM
Material, ohišje	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, prijemalna čeljust	visokolegirano jeklo