



Kotno prijemalo HGWM-12-EO-G8

Številka dela: 185701

FESTO

Micro, s prijemalno prirobnico.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	12
Maks. kotna zračnost prijemalnih čeljusti ax, ay	0,5 deg
Maks. zračnost prijemalnih čeljusti Sz	0,03 mm
Maks. kot odprtja	18,5 deg
Ponovljivost prijemala	≤ 0,02 mm
Število prijemalnih prstov	2
Način delovanja	enosmerni odprt
Prijemalna funkcija	kot
Konstruktivska zgradba	Poševna ravnina
Zaznavanje položaja	Brez
Obratovalni tlak	2 ... 8 bar
Maks. delovna frekvenca prijemala	4 Hz
Min. čas odpiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	3,7 ms
Min. čas zapiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	1,8 ms
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	5 ... 60 °C
Povratni moment vzmeti	1,3 Ncm
Skupni moment prijemanja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje	64 Ncm
Maks. sila na prijemalno čeljust Fz, statična	20 N
Maks. moment na prijemalno čeljust Mx, statičen	40 Ncm
Maks. moment na prijemalno čeljust My, statičen	40 Ncm
Maks. moment na prijemalno čeljust Mz, statičen	40 Ncm
Masa izdelka	45 g
Način pritrditve	vpet
Pnevmatični priključek	M3
Material, pokrivna kapa	POM
Material, ohišje	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, prijemalna čeljust	visokolegirano jeklo