



Kotno prijemalo HGWM-12-EZ-G7

Številka dela: 185703

FESTO

Micro, z zunanjim navojem.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	12
Maks. kotna zračnost prijemalnih čeljusti ax, ay	0,5 deg
Maks. zračnost prijemalnih čeljusti Sz	0,03 mm
Maks. kot odprtja	14 deg
Ponovljivost prijemala	≤ 0,02 mm
Število prijemalnih prstov	2
Način delovanja	enosmerni zaprto
Prijemalna funkcija	kot
Konstruktivska zgradba	Poševna ravnina
Zaznavanje položaja	Brez
Obratovalni tlak	2 ... 8 bar
Maks. delovna frekvenca prijemala	4 Hz
Min. čas odpiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	1,7 ms
Min. čas zapiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	2,8 ms
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	5 ... 60 °C
Povratni moment vzmeti	1,5 Ncm
Skupni moment prijemanja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), odpiranje	76 Ncm
Maks. sila na prijemalno čeljust Fz, statična	20 N
Maks. moment na prijemalno čeljust Mx, statičen	40 Ncm
Maks. moment na prijemalno čeljust My, statičen	40 Ncm
Maks. moment na prijemalno čeljust Mz, statičen	40 Ncm
Masa izdelka	52 g
Način pritrditve	s protimatico
Pnevmatični priključek	M3
Material, pokrivna kapa	POM
Material, ohišje	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, prijemalna čeljust	visokolegirano jeklo