

Profilni valj DNC-5"-20"-PPV

Številka dela: 178125

FESTO

po ISO 15552, s profilirano cevjo valja, z nastavljivim dušenjem v obeh končnih legah.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Gib | 20 " |
| Premer bata | 5" |
| Navoj batnice | 1-12 UNF-2A |
| Zasnovan na osnovi standarda | ISO 15552 (do sedaj po VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Dušenje | PPV: pnevmatično dušenje nastavljivo na obeh koncih |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Konec batnice | Zunanji navoj |
| Konstruktivna zgradba | Bat Batnica Profilna cev |
| Zaznavanje položaja | Brez |
| Variante | batnica na eni strani |
| Obratovalni tlak MPa | 0,06 ... 1 MPa |
| Obratovalni tlak | 0,6 ... 10 bar |
| Način delovanja | dvosmerni |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | -20 ... 80 °C |
| Udarna energija v končnih legah | 5 J |
| Dolžina dušenja | 42 mm |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni gib | 6.881 N |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), gib naprej | 7.363 N |
| Premikajoče se mase pri 0 mm giba | 2.809 g |
| Dodatek mase na 10 mm giba | 63 g |
| Osnovna masa za 0 mm giba | 6.771 g |
| Dodatek mase na 10 mm giba | 168 g |
| Način pritrditve | z notranjim navojem s priborom |
| Pnevmatični priključek | NPT1/2-14 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, pokrov | Tlačno liti aluminij prevlečen |
| Material, tesnilo | TPE-U(PU) |
| Material, batnica | visokolegirano jeklo |
| Material, cev valja | Aluminijeva litina za kovanje gladko eloksiran |