

Cev iz umetne mase

PUN-10X1,5-GN

Številka dela: 178427

FESTO

Cev s kalibriranim zunanjim premerom, za QS vtične priključke, CN in CK vijačne priključke iz poliuretana (ni odobrena za uporabo v živilski industriji).



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	10 mm
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	54 mm
Notranji premer	7 mm
Min. polmer krivljenja	28 mm
Navodila za uporabo	TPE-U na osnovi estrov The plastic tubing can only be installed in contact with cables if the sheathing is free from phosphoric acid esters. Otherwise the plastic tubing can get damaged.
Lastnosti cevi	Suitable for energy chains
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,095 ... 0,7 MPa -0,95 ... 7 bar -13,775 ... 101,5 psi
Temperaturno odvisen obratovalni tlak	-0,095 ... 1 MPa
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 10 bar
Temperaturno odvisen obratovalni tlak	-13,775 ... 145 psi
Dovoljenje	TÜV
Certifikat izdajnega oddelka	B 013277 0506 00
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Test gorljivosti materiala	UL94 HB
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-35 ... 60 °C
Masa izdelka glede na dolžino	0,0489 kg/m
Pnevmatični priključek	za vtični priključek z zunanjim premerom 10 mm
Barva	zelena
Trdota v Shore	D 52 +/-3
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, cev	TPE-U(PU)