

Zasučni pogon DSM-6-180-P-FW

Številka dela: 185929

FESTO

S prirobnično gredjo in fiksen prislon.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Velikost | 6 |
| Kot dušenja | 0,5 deg |
| Zasučni kot | 0 ... 180 deg |
| Dušenje | P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Način delovanja | dvosmerni |
| Konstruktivska zgradba | Zasučno krilo |
| Zaznavanje položaja | Brez |
| Obratovalni tlak | 3,5 ... 8 bar |
| Maks. frekvenca zasuka pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 3 Hz |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | 0 ... 60 °C |
| Teoretični vrtilni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 0,15 Nm |
| Dopusten masni vztrajnostni moment | 0,00065 kgm ² |
| Masa izdelka | 51 g |
| Način pritrditve | z notranjim navojem |
| Pnevmatični priključek | M3 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, pogonska gred | visokolegirano jeklo, nerjavno |
| Material, tesnilo | TPE-U(PU) |
| Material, ohišje | Aluminij eloksiran |