

# T-vtično navojni priključek QSTF-G1/2-12

Številka dela: 186208

FESTO

Obračanje za 360°, zunanji in notranji navoj z zunanjim šestrobom.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Standarden
Imenska velikost	8,7 mm
Vrsta tesnila na navojnem zatiču	Tesnilni obroč
Položaj vgradnje	poljuben
Oblika	L-oblika, notranji navoj dodatnega priključka, vzdolžno
Enota pakiranja	1
Konstruktivna zgradba	Princip potisni/povleci
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,095 ... 0,6 MPa -0,95 ... 6 bar -13,775 ... 87 psi
Temperaturno odvisen obratovalni tlak	-0,095 ... 1,4 MPa
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 14 bar
Temperaturno odvisen obratovalni tlak	-13,775 ... 203 psi
Morska klasifikacija	glej certifikat
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] Voda, skladna z izjavo proizvajalca na <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 80 °C
Imenski pritezni moment	26 Nm
Toleranca imenskega priteznega momenta	± 20 %
Masa izdelka	99 g
Število izhodov	2
Število napajalnih vodov	1
Način pritrditve	Zunanji šestkotnik SW27
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj G1/2
Pnevmatični priključek 2	Notranji navoj G1/2 za cev z zunanjim premerom 10 mm
Barva sprostitvenega obroča	modra
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	PBT
Material, votel vijak	Medenina, nikljana
Material, sprostitveni obroč	POM
Material, tesnilo cevi	NBR
Material, segment cevne spojke	visokolegirano jeklo, nerjavno