

# Vakuumsko sesalno prijemalo ESG-15

Številka dela: 189172

FESTO



## Podatkovni list

Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.

Značilnost	Vrednost
Premer priseska	15 mm
Položaj vgradnje	pravokoten
Posebne lastnosti	Antistatičen
Konstruktivna zgradba	Priključek za vakuum zgoraj Priključek za vakuum ob strani z višinsko izenačitvijo z dolgim izenačevalnikom višine
Pripadajoče držalo priseska	Velikost 3
Oblika priseska	okrogel ploščat okrogel, posebno globok
Delovni medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:::]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Temperatura okolice	-30 ... 200 °C
Vakuumski priključek	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, prisesek	BR FPM NBR PUR VMQ (silikon)