

# Kratkohodni valj AEVC-40-25-A-P

Številka dela: 188231  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

brez možnosti zaznavanje.  
Batnica z zunanjim navojem.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2026. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



## Podatkovni list

| Značilnost  | Vrednost   |
|---|--|
| Gib   | 25 mm  |
| Premer bata   | 40 mm  |
| Povratna sila vzmeti, vračanje                          | 28 N   |
| Zasnovan na osnovi standarda                            | ISO 6431<br>Vzorec lukenj<br>VDMA 24562                            |
| Dušenje   | P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh                |
| Položaj vgradnje  | poljuben   |
| Način delovanja   | enosmerni<br>potiskanje  |
| Konstrukcijska zgradba                                  | Bat<br>Batnica   |
| Zaznavanje položaja                                     | Brez   |
| Obratovalni tlak MPa                                    | 0,1 ... 1 MPa  |
| Obratovalni tlak  | 1 ... 10 bar<br>14,5 ... 145 psi                                   |
| Delovni medij   | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]                            |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij               | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK                    | 1 - nizka korozijska obremenitev                                   |
| LABS (PWIS) skladnost                                   | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura okolice                                     | -20 ... 80 °C  |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), gib naprej | 707 N  |
| Premikajoče se mase                                     | 83 g   |
| Masa izdelka  | 337 g  |
| Način pritrditve  | s skoznjo izvrtino<br>s priborom<br>po izbiri:                     |
| Pnevmatični priključek                                  | G1/8   |
| Opomba o materialu                                      | Ustreza RoHS   |
| Material, pokrov  | Aluminijeva litina za kovanje<br>eloksiran                         |
| Material, tesnilo                                       | NBR<br>TPE-U(PU)   |
| Material, ohišje  | Aluminijeva litina za kovanje<br>eloksiran                         |
| Material, batnica                                       | visokolegirano jeklo   |