


Mini vodilni valj DFC-6-20-P-A-GF

Številka dela: 189458

FESTO

za zaznavanje položaja, z drsnimi vodili.
Držalo senzorja je vključeno v obseg dobave.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Razdalja masnega središča koristnega bremena do plošče jarma	10 mm
Gib	20 mm
Premer bata	6 mm
Način delovanja pogonske enote	Jarem
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljuben
Vodilo	Dršno vodilo
Konstruktivna zgradba	Vodilo
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Obratovalni tlak MPa	0,15 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	1,5 ... 10 bar
Maks. hitrost	1 m/s
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-5 ... 60 °C
Udarna energija v končnih legah	0,008 Nm
Maks. moment Mx	0,1 Nm
Maks. koristno breme v odvisnosti od giba pri določeni oddaljenosti xs	4,8 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni gib	12,5 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), gib naprej	17 N
Premikajoče se mase	8,8 g
Premikajoče se mase pri 0 mm giba	8,8 g
Dodatek mase na 10 mm giba	2,8 g
Masa izdelka	44 g
Pnevmatični priključek	M3
Material, pokrov	Aluminijeva litina za kovanje
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje
Material, batnica	visokolegirano jeklo, nerjavno