



# Vakuumska sesalna šoba VN-07-L-T3-PQ2-VA4-RO1

Številka dela: 193610

FESTO

Standarden, velik sesalni volumski pretok, širina 14 mm, T-oblika z vtičnim priključkom in odprtim glušnikom. Priključek za vakuum z zunanjim navojem.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost lavalove šobe	0,7 mm
Dimenzija rastra	14 mm
Konstrukcija glušnika	odprt
Položaj vgradnje	poljubn
Karakteristika ejektorja	visok sesalni volumski tok Standarden
Integrirana funkcija	Glušnik odprt
Konstruktivska zgradba	T-oblika
Obratovalni tlak za maks. sesalni volumski tok	6,2 bar
Obratovalni tlak	1 ... 8 bar
Imenski obratovalni tlak	6 bar
Maks. sesalni volumski tok glede na atmosfero	38,8 l/min
Čas za napajanje pri imenskem obratovalnem tlaku	0,5 s
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Obratovanje z naoljevanjem ni možno
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	0 ... 60 °C
Raven zvočnega tlaka pri imenskem obratovalnem tlaku	66 dB(A)
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	0,5 Nm
Masa izdelka	26 g
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino s priborom
Pnevmatični priključek 1	QS-6
Pnevmatični priključek 3	Glušnik odprt
Vakuumski priključek	G1/8
Material, priključni navoj	Aluminijeva litina za kovanje Medenina, nikljana
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, zbiralna šoba	POM
Material, ohišje	Ojačan POM
Material, glušnik	PE
Material, šoba curka	Aluminijeva litina za kovanje
Material, vijaki priključek	Med (medenina) nikljan