


# Okrogli valj CRHD-100- -PPV-A-MC-S6

Številka dela: 195554


FESTO

odporen proti koroziji, gladek ležajni pokrov, zaključni pokrov z viličasto pritrditvijo, toplotno obstojna izvedba do 120 °C.

Varianta -S6 (toplotno obstojna) zaradi uporabljenih tesnil in masti ni predvidena za neposreden stik z živili.



Primer predstavitve



## Podatkovni list

| Značilnost  | Vrednost   |
|---|--|
| Gib   | 10 ... 500 mm  |
| Premer bata   | 100 mm   |
| Dušenje   | PPV: pnevmatično dušenje nastavljivo na obeh koncih                |
| Položaj vgradnje  | poljuben   |
| Konstruktivna zgradba                                     | Bat<br>Batnica   |
| Zaznavanje položaja                                       | za približevalna stikala   |
| Variante  | Toplotno obstojna tesnila, maks.120°C                              |
| Obratovalni tlak  | 1 ... 10 bar   |
| Način delovanja   | dvosmerni  |
| Delovni medij   | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]                            |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij                 | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK                      | 3 - močna korozijska obremenitev                                   |
| LABS (PWIS) skladnost                                     | VDMA24364-B2-L   |
| Neoporečnost za živila                                    | Glej razširjene informacije o materialu                            |
| Temperatura okolice                                       | -20 ... 120 °C   |
| Dolžina dušenja   | 31 mm  |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni gib | 4.418 N  |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), gib naprej   | 4.712 N  |
| Premikajoče se mase pri 0 mm giba                         | 968 g  |
| Dodatek mase na 10 mm giba                                | 38 g   |
| Osnovna masa za 0 mm giba                                 | 8.357 g  |
| Dodatek mase na 10 mm giba                                | 115 g  |
| Pnevmatični priključek                                    | G3/8   |
| Material, pokrov  | visokolegirano jeklo, nerjavno                                     |
| Material, tesnilo   | FPM  |
| Material, ohišje  | visokolegirano jeklo, nerjavno                                     |
| Material, batnica   | visokolegirano jeklo, nerjavno                                     |