


Magnetni ventil

MHE2-M1H-3/20-QS-4-K

Številka dela: 196156

FESTO

s kablom



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	3/2 odprt monostabilen
Način vklopa	električni
Širina	10 mm
Normalni imenski pretok	100 l/min
Obratovalni tlak MPa	-0,09 ... 0,8 MPa
Obratovalni tlak	-0,9 ... 8 bar
Konstruktivna zgradba	Tlačno razbremenjen sedežni ventil
Način vračanja	mehanska vzmet
Vrsta zaščite	IP55
Dovoljenje	c UL us - Recognized (OL)
Imenska velikost	2 mm
Dimenzija rastra	14 mm
Opomba za mero rastra	Najmanjša oddaljenost med ventili znaša 4 mm
Funkcija izpuha	z dušenjem
Princip tesnenja	mehak
Položaj vgradnje	poljuben
Pomožni ročni vklop	Tipalni
Vrsta krmiljenja	neposredno
Smer pretoka	reverzibilen z omejitvami
Prekritje	negativno prekrivanje
Obratovalni tlak, povraten	-0,09 ... 0,1 MPa
Obratovalni tlak, reverzibilen	-0,9 ... 1 bar
Obratovalni tlak, povraten	-13,05 ... 14,5 psi
Maksimalna preklopna frekvenca	130 Hz
Čas preklopa izključen	3,5 ms
Čas preklopa vključen	7 ms
Trajanje vklopa	100 %
Karakteristika tuljave	24 V DC: 2,88 W
Dopustna nihanja napajanja	+/- 10 %
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Odpornost na vibracije	Test transporta s stopnjo zahtevnosti 2 po FN 942017-4 in EN 60068-2-6
Odpornost na udarce	Udarni preizkus s stopnjo zahtevnosti 2 po FN 942017-5 in EN 60068-2-27
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-5 ... 60 °C
Temperatura okolice	-5 ... 60 °C
Masa izdelka	60 g
Električni priključek	Kabel
Dolžina kabla	2,5 m
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino
Pnevmatični priključek 11	QS-4
Pnevmatični priključek 2	QS-4
Pnevmatični priključek 33	QS-4

Značilnost	Vrednost
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	HNBR NBR
Material, ohišje	Cinkova tlačna zlitina, prevlečena
Material, oplasčenje kabla	PUR
Material, vijaki	Jeklo, pocinkano