


Ločevalnik HPVS-22-30-A

Številka dela: 2095362

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	30 mm
Premer bata	22 mm
Maks. natančnost izmenjave	0,3 mm
Maks. zračnost dročnika Sx	0,05 mm
Maks. zračnost dročnika Sz	0,03 mm
Maks. kotna zračnost prijemalnih čeljusti ax	0,06 deg
Maks. kotna zračnost prijemalnih čeljusti ay	0,11 deg
Maks. kotna zračnost prijemalnih čeljusti az	0,12 deg
Pritrditev zunanjih prstov	Skoznja izvrtina
Dušenje	Brez dušenja
Položaj vgradnje	poljuben
Način delovanja	dvosmerni
Konstruktivska zgradba	Batnica varovan pred zasukom
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Varovanje pred zasukom/vodilo	Štiri robo vodilo
Obratovalni tlak	3 ... 8 bar
Čas izvlečenja	95 ms
Čas uvlečenja	131 ms
Ponovljivost	0,25 mm
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozivna obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	5 ... 60 °C
Maks. sila na prst Fz, statična	180 N
Maks. moment na prstu Mr, statični	9 Nm
Maks. moment na prst Mx, statičen	9 Nm
Maks. moment na prst My, statičen	9 Nm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni gib	180 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), gib naprej	225 N
Masa izdelka	630 g
Maks. masa na zunanji prijemalni prst	395 g
Alternativni priključki	M5
Način pritrditve	Notranji navoj in centriralna puša s skožno izvrtino in centrirno pušo po izbiri:
Pnevmatični priključek	M5
Opomba o materialu	Ustreza RoHS