


Prirrobnična pritrditev EAHH-V2-40-R1

Številka dela: 2827588

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	40
Na podlagi standarda	ISO 15552
Razred korozijske odpornosti KBK	3 – močna odpornost proti koroziji
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Kovine, ki vsebujejo več kot 5-% masni delež bakra, cinka ali niklja, so izključene iz uporabe. Izjema so jekla, ki vsebujejo nikelj, kemično nikljane površine, vezja, vodniki, električni priključki in tuljave.
Razred čistih prostorov	Statično nameščen element, smiselna ocena v skladu z ISO 14644-1 ni mogoča
Teža izdelka	275 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material plošče	visoko legirano nerjavno jeklo
Material vijakov	visoko legirano nerjavno jeklo