


Vodilna enota EAGF-P1-KF-16-150

Številka dela: 3192936
Izdelek, ki se opušča

FESTO

za električni valj EPCO.

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2025. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	16
Gib	150 mm
Povratna zračnost	0 µm
Položaj vgradnje	poljuben
Vodilo	Kroglična vodila
Konstruktivna zgradba	Vodilo
Maks. pospešek	25 m/s ²
Maks. hitrost	1 m/s
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Maks. sila Fy	160 N
Maks. sila Fy statična	355 N
Maks. sila Fz	160 N
Maks. sila Fz statična	355 N
Maks. moment Mx	6 Nm
Maks. moment Mx, statičen	13 Nm
Maks. moment My	4 Nm
Maks. moment My, statičen	9 Nm
Maks. moment Mz	4 Nm
Maks. moment Mz, statičen	9 Nm
Sila za premik	3,2 N
Premikajoče se mase pri 0 mm giba	160 g
Osnovna masa za 0 mm giba	600 g
Dodatek mase na 10 mm giba	8 g
Dodatek mase na 10 mm giba	8 g
Masno središče gibajočih se mas pri gibu 0 mm	29 mm
Dodatek masnega središča gibajočih se mas na 10 mm giba	4,5 mm
Način pritrditve	z notranjim navojem
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, vodilni element	jeklo za poboljšanje trdo kroman
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Material, plošča jarma	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran