


Zasučni pogon DRRD-12-180-FH-PA

Številka dela: 2282067

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Velikost | 12 |
| Kot dušenja | 32 deg |
| Območje nastavljanja zasučnega kota, obojestransko | +10 / -100 deg |
| Zasučni kot | 180 deg |
| Dušenje | P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Konstruktivska zgradba | zobata letev/pastorek |
| Zaznavanje položaja | za približevalna stikala |
| Obratovalni tlak MPa | 0,3 ... 0,8 MPa |
| Obratovalni tlak | 3 ... 8 bar |
| Način delovanja | dvosmerni |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364 cona III |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Teoretični vrtilni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 0,8 Nm |
| Dopusten masni vztrajnostni moment | 0,008 kgm ² |
| Masa izdelka | 380 g |
| Način pritrditve | s skoznjo izvrtino z notranjim navojem po izbiri: |
| Pnevmatični priključek | M5 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, pogonska gred | visokolegirano jeklo, nerjavno |
| Material, tesnilo | NBR TPE-U(PU) |
| Material, ohišje | Aluminijeva litina za kovanje gladko eloksiran |