


Vodilna enota FEN-20- -KF

Številka dela: 33482

FESTO

s krogličnimi obtočnimi vodili, služi za varovanje pred zasukom, omogoča visoko natančnost vodenja.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	20
Gib	2 ... 250 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Vodilo	Kroglična vodila
Konstruktivna zgradba	Vodilo
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Maks. sila Fy	520 N
Maks. sila Fy statična	830 N
Maks. sila Fz	520 N
Maks. sila Fz statična	830 N
Maks. moment Mx	15 Nm
Maks. moment Mx, statičen	24 Nm
Maks. moment My	20 Nm
Maks. moment My, statičen	31 Nm
Maks. moment Mz	20 Nm
Maks. moment Mz, statičen	31 Nm
Sila za premik	15 N
Dodatek mase na 10 mm giba	12 g
Osnovna masa za 0 mm giba	828 g
Dodatek mase na 10 mm giba	12 g
Masno središče gibajočih se mas pri gibu 0 mm	42 mm
Dodatek masnega središča gibajočih se mas na 10 mm giba	4,7 mm
Način pritrditve	z notranjim navojem
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, vodilni element	jeklo za poboljšanje
Material, ohišje	Al zlitina za kovanje, eloksirana
Material, plošča jarma	Al zlitina za kovanje, eloksirana