

# Tesnilni obroč

## OL-1/8

Številka dela: 33840

FESTO

brez lekaže, s kovinskim jedrom.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 16030
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,095 ... 3 MPa -0,95 ... 30 bar -13,775 ... 435 psi
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
RSBP klasifikacija po CD-0033	F1a
Stopnja čistega prostora	Ta izdelek je statičen predmet, ustvarjanje aktivnih delcev ob pravilni uporabi ni mogoče. Pred uporabo v čisti sobi očistite izdelek in zagotovite pravilno namestitev.
Temperatura okolice	-40 ... 100 °C
Ročno naraščanje pri sobni temperaturi	da
Imenski pritezni moment	6 Nm
Toleranca imenskega priteznega momenta	± 20 %
Masa izdelka	0,14 g
Pnevmatični priključek	G1/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, prisloni	Aluminij
Material, tesnilo	HNBR