


Dušilni ventil

VZQA-C-M22C-15-TT-V2V4S1-2

Številka dela: 3412429

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruksijska zgradba	Pnevmatično vklapljan dušilni ventil
Način vklopa	pnevmatičen
Princip tesnenja	mehak
Položaj vgradnje	poljuben
Način pritrditve	Vgradnja voda
Priključek procesnega ventila	1/2 NPT
Imenski premer DN	15
Ventil	2/2 zaprt monostabilen
Smer pretoka	povraten
Tlak medija	0 ... 0,2 MPa 0 ... 2 bar
Tlak medija, psi	0 ... 29 psi
Obratovalni tlak MPa	0,35 ... 0,6 MPa
Obratovalni tlak	3,5 ... 6 bar 50,75 ... 87 psi
Obratovalni tlak procesnega ventila	10
Razpočni tlak	1,6 MPa
Prebojni tlak	16 bar
Razpočni tlak	232 psi
Način vračanja	mehanska vzmet
Vrsta krmiljenja	z zunanjim krmilnikom
Priključek pomožnega krmilnega zraka 12	M5
Krmilni medij	Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [7:4:1]
Medij	Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [-:~:1] Voda
Maks. viskoznost	4.000 mm ² /s
Temperatura medija	-5 ... 100 °C
Temperatura okolice	-5 ... 60 °C
Temperatura skladiščenja	5 ... 30 °C
Pretok Kv	5 m ³ /h
Čas preklopa vključen	150 ms
Čas preklopa izključen	250 ms
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Material, ohišje	visokolegirano jeklo, nerjavno
Številka materiala ohišja	1.4301
Material, pokrov ohišja	visokolegirano jeklo, nerjavno
Štev. materiala pokrova ohišja	1.4404 / AISI 316L
Material, tesnilo	FPM
Material, zapirni element	VMQ (silikon)
Masa izdelka	549 g
Neoporečnost za živila	glej izjavo o skladnosti
Material, lonček	PPS