

Vodilna enota EAGF-P1-KF-40-

Številka dela: 3192966
Izdelek, ki se opušča

FESTO

za električni valj EPCO.

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2025. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	40
Gib	1 ... 400 mm
Povratna zračnost	0 µm
Položaj vgradnje	poljuben
Vodilo	Kroglična vodila
Konstruktivna zgradba	Vodilo
Maks. pospešek	25 m/s ²
Maks. hitrost	1 m/s
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Maks. sila Fy	380 N
Maks. sila Fy statična	510 N
Maks. sila Fz	380 N
Maks. sila Fz statična	510 N
Maks. moment Mx	20 Nm
Maks. moment Mx, statičen	27 Nm
Maks. moment My	15 Nm
Maks. moment My, statičen	20 Nm
Maks. moment Mz	15 Nm
Maks. moment Mz, statičen	20 Nm
Sila za premik	6 N
Premikajoče se mase pri 0 mm giba	560 g
Osnovna masa za 0 mm giba	1.910 g
Dodatek mase na 10 mm giba	18 g
Dodatek mase na 10 mm giba	18 g
Masno središče gibajočih se mas pri gibu 0 mm	36 mm
Dodatek masnega središča gibajočih se mas na 10 mm giba	4,5 mm
Način pritrditve	z notranjim navojem
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, vodilni element	jeklo za poboljšanje trdo kroman
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Material, plošča jarma	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran